

# 光学特性

## パラグラス。

表面状態	色調	品番	板厚	全光線透過率	散乱光線透過率	呼称	屋外可	
艶あり	透明	P	3mm	93%	—	クリア	○	
艶あり	乳半色(拡散剤入り)	422L	2mm	78%	73%	オパール	○	
			3mm	73%	69%		○	
			5mm	64%	60%		○	
			8mm	57%	54%		○	
		432L	2mm	61%	58%	オパール	○	
			3mm	57%	54%		○	
			5mm	50%	47%		○	
			6mm	46%	44%		○	
			8mm	39%	37%		○	
			10mm	39%	37%		○	
			2mm	45%	43%		○	
		431L	3mm	45%	42%	オパール	○	
			5mm	39%	36%		○	
			2mm	30%	28%		○	
		430L	3mm	30%	28%	オパール	○	
5mm	23%		22%	○				
艶あり	骨白	M	2mm	10%	9%	ホワイト	○	
			3mm	7%	7%		○	
			5mm	5%	5%		○	
マット	透明	H-P	2mm	90%	79%	クリア	○	
			3mm	89%	80%		○	
			5mm	89%	78%		○	
			10mm	89%	77%		○	
マット	乳半	H-422L	2mm	76%	75%	オパール	○	
			3mm	70%	69%		○	
			5mm	55%	54%		○	
		H-432L	2mm	57%	57%	オパール	○	
			3mm	51%	50%		○	
			5mm	46%	40%		○	
マット	カラー	H-530K	2mm	18%	16%	グレースモーク	○	
			3mm	18%	16%		○	
			5mm	18%	16%		○	
		H-550K	2mm	25%	21%	セピアスモーク	○	
			3mm	26%	23%		○	
			5mm	29%	26%		○	
艶あり	カラー		102K	3mm	15%	—	カーマイン	○
			105K	3mm	10%	—	レッド	○
			119K	3mm	7%	—	パーミリアン	○
			157K	3mm	4%	—	ローズピンク	○
			202K	3mm	50%	—	オレンジクリア	○
			206K	3mm	31%	—	オレンジ	○
			212K	3mm	73%	—	レモンクリア	○
			215K	3mm	27%	—	レモンイエロー	○
			219K	3mm	13%	—	アイボリー	○
			235K	3mm	22%	—	クロムイエロー	○
			257K	3mm	15%	—	オレンジマダー	○
			302K	3mm	22%	—	コバルトブルー	○
			306K	3mm	5%	—	マリンプール	○
			310K	3mm	77%	—	ライトブルー	○
			313K	3mm	13%	—	ブルー	○
			315K	3mm	15%	—	ネイビーブルー	○
			317K	3mm	9%	—	ウルトラマリン	○
			353K	3mm	30%	—	グリーンクリア	○
365K	3mm	13%	—	エメラルド	○			

表面状態	色調	品番	板厚	全光線透過率	散乱光線透過率	呼称	屋外可
艶あり	カラー	367K	3mm	7%	—	ビリジャン	○
		369K	3mm	6%	—	クロムグリーン	○
		377K	3mm	9%	—	バイオレット	○
		502K	3mm	0%	—	ブラック	○
		530K	3mm	18%	—	グレースモーク	○
		545K	3mm	68%	—	ミスティースモーク	○
		550K	3mm	28%	—	セピアスモーク	○
		558K	3mm	0%	—	ブラウン	○
		559K	3mm	0%	—	チョコレート	○
		992K	3mm	51%	—	蛍光オレンジ	○
		993K	3mm	78%	—	蛍光グリーン	○

☆この値は当社の測定値であって保証値ではありません。

## コモグラス。

表面状態	色調	品番	板厚	全光線透過率	散乱光線透過率	呼称	屋外可	
艶あり	透明	P	3mm	93%	—	クリア	○	
艶あり	乳半色(拡散剤入り)	452L	2mm	53%	51%	オパール	○	
			3mm	51%	48%		○	
			5mm	46%	44%		○	
		432L	2mm	54%	51%	オパール	○	
			3mm	48%	45%		○	
			5mm	37%	35%		○	
		431L	2mm	39%	37%	オパール	○	
			3mm	36%	34%		○	
			5mm	40%	38%		○	
		430L	2mm	42%	40%	オパール	○	
			3mm	31%	29%		○	
			5mm	19%	18%		○	
艶あり	骨白	M	2mm	8%	6%	ホワイト	○	
			3mm	7%	6%		○	
			5mm	5%	5%		○	
マット	透明	DFA2-P	2mm	89%	51%	クリア	○	
			3mm	88%	58%		○	
マット	乳半	DFA2-446L	2mm	61%	53%	オパール	○	
			3mm	48%	42%		○	
艶あり	カラー		502K	3mm	0%	—	ブラック	○
			530K	3mm	18%	—	グレースモーク	○
			550K	3mm	28%	—	セピアスモーク	○
			120K	3mm	91%	—	ピンクエッジ	○
			130K	3mm	92%	—	イエローエッジ	○
			144K	3mm	89%	—	グリーンエッジ	○
			150K	3mm	92%	—	ブルーエッジ	○
			148K	3mm	90%	—	ガラスカラー	○
			125K	3mm	85%	—	蛍光ピンク	○
			135K	3mm	78%	—	蛍光オレンジ	○
			145K	3mm	92%	—	蛍光グリーン	○
			155K	3mm	92%	—	蛍光バイオレット	○

☆この値は当社の測定値であって保証値ではありません。

株式会社 クラレ

メタアクリル事業部 本社 〒100-8115 東京都千代田区大手町1-1-3 (大手センタービル)

クラレトレーディング株式会社

アクリル製品部東京 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 (大手センタービル) Tel : 03-6701-2035  
アクリル製品部大阪 〒530-8611 大阪府大阪市北区角田町8-1 (梅田阪急ビルオフィスタワー39階) Tel : 06-7635-1805

http://www.paraglas.jp